

**DC.T 070204, Zvrst: CCX**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 260382 CCX |
| GTIN | 4960664911561 |
| Razred artikla | 25E |

Opis

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Toleranca | M |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 |
| Globina reza a_p | 0,1 - 1 mm |
| Lomilec odrezkov | PP |
| Radij rezila | 0,4 mm |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava |
| Glavna uporaba | P |
| Rezalni material | CERMET |
| Prevleka | prevlečeni |
| Rezalni pogoji | neprekinjen |
| Podajanje f | 0,05 - 0,3 mm/v |

| | |
|---|---|
| ISO-oznaka obračalne ploščice | DCMT 070204 |
| Zvrst | CCX |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 150 - 370 m/min |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |