

**CCMT 09T308, Zvrst: CCX**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260098 CCX
GTIN	4960664911233
Razred artikla	25E

Opis

CCMT 09T308 CCX Zvrst: CCX

Lomilec odrezkov: PP

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,1 - 0,8 mmPodajanje f : 0,05 - 0,3 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 310 m/min

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Podajanje f	0,05 - 0,3 mm/v
Zvrst	CCX
Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T308
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

Lomilec odrezkov	PP
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	0,1 - 0,8 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 310 m/min
Rezalni material	CERMET
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje