

**DCMT 11T308, Zvrst: CCX**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260387 CCX
GTIN	4960664911592
Razred artikla	25E

Opis

Tehnični opis

Podajanje f	0,05 - 0,3 mm/v
Rezalni material	CERMET
Prevleka	prevlečeni
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Globina reza a_p	0,1 - 1 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	PP
Toleranca	M
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT11T308
Glavna uporaba	P

Zvrst	CCX
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 370 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje