

**DCMT 070204, Zvrst: CA315**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260483 CA315
GTIN	4960664798643
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	GK
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Glavna uporaba	K
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 230 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070204
Toleranca	M
Zvrst	CA315
Prevleka	prevlečeni
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava

Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje