

**CC.T 09T304, Zvrst: CA315**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260196 CA315
GTIN	4960664798186
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	GK
Rezalni material	HM
Toleranca	M
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	K
Prevleka	prevlečeni
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T304
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 230 m/min
Radij rezila	0,4 mm

Zvrst	CA315
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje