

**WNMG 080412, Zvrst: CA315****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252116 CA315
GTIN	4960664800193
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 350 m/min
Lomilec odrezkov	KG
Toleranca	M
Radij rezila	1,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080412
Rezalni material	HM
Podajanje f	0,15 - 0,5 mm/v
Glavna uporaba	K
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm

Zvrst	CA315
Prevleka	prevlečeni
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje