

**DC.T 11T304, Zvrst: CA315****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260490 CA315
GTIN	4960664798674
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T304
Radij rezila	0,4 mm
Toleranca	M
Prevleka	prevlečeni
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 230 m/min
Zvrst	CA315
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Lomilec odrezkov	GK
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm

Glavna uporaba	K
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje