

**DCMT 070208, Zvrst: CA315**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260486 CA315
GTIN	4960664798650
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
Zvrst	CA315
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Glavna uporaba	K
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 230 m/min
Prevleka	prevlečeni
Toleranca	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070208
Lomilec odrezkov	GK
Rezalni material	HM

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Radij rezila	0,8 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje