

**CCMT 09T304 Wiper, Zvrst: PR1725****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260099 PR1725
GTIN	4960664890712
Razred artikla	25E

**Opis**

CCMT 09T304 Wiper PR1725 Zvrst: PR1725

Lomilec odrezkov: WP

Toleranca: M

Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPodajanje  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 60 - 200 m/min**Tehnični opis**

Lomilec odrezkov	WP
Glavna uporaba	M
Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Prevleka	prevlečeni
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja $v_c$ za dodatno uporabo	50 - 150 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

Podajanje f	0,03 - 0,2 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T304
Radij rezila	0,4 mm
Toleranca	M
Dodatna uporaba	P
Zvrst	PR1725
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje