

**CC.T 060202, Zvrst: PR1725**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260091 PR1725
GTIN	4960664923342
Razred artikla	25E

Opis

CC.T 060202 PR1725 Zvrst: PR1725

Lomilec odrezkov: MFP-SKS

Toleranca: G

Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mmPodajanje f : 0,03 - 0,2 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 200 m/min

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	50 - 150 m/min
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Podajanje f	0,03 - 0,2 mm/v
Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,2 mm
Rezalni material	HM

Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Lomilec odrezkov	MFP-SKS
Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060202
Zvrst	PR1725
Toleranca	G
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Dodatna uporaba	P
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje