

**DCMX 070204 Wiper, Zvrst: PR1725****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260383 PR1725
GTIN	4960664892044
Razred artikla	25E

**Opis**

DCMX 070204 Wiper PR1725 Zvrst: PR1725

Lomilec odrezkov: WP

Toleranca: M

Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPodajanje  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 60 - 200 m/min**Tehnični opis**

Rezalni material	HM
Prevleka	prevlečeni
Hitrost rezanja $v_c$ za dodatno uporabo	50 - 150 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Podajanje $f$	0,03 - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Toleranca	M

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Lomilec odrezkov	WP
Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Glavna uporaba	M
Dodatna uporaba	P
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	PR1725
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070204
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje