

KÄRCHER**Pometalni stroj, Tip: KM7030CBP****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078004 KM7030CBP
GTIN	4039784718098
Razred artikla	07C

Opis**Izvedba:**

Ročna naprava za pometanje z električnim pogonom pometalnega valja in stranske omele za enako dobro pometanje v levih in desnih ovinkih. Univerzalne ščetine za notranje in zunanje čiščenje, filter za prah z odsesavanjem, robustni okvir iz umetne mase, lahko nastavljiv glavni pometalni valj in brezstopenjsko nastavljive stranske omele.

- **Integrirano odsesavanje**
- **Akumulatorsko napajanje**
- **Gnano stransko omele in pometalni valj**

Ročno voden stroj za čiščenje tal za številne načine uporabe in različne velikosti površin. Na izbiro kot izvedba z omrežnim ali baterijskim napajanjem. Visoka produktivnost in varčnost pri porabi.

Tehnični opis

Višina	1050 mm
Širina	770 mm
Dolžina	1200 mm
Poraba moči	195 W
Napetost akumulatorja	12 V

Napajanje	Akumulatorska
Maksimalni čas delovanja	150 min
Prostornina zbiralnika	30 l
Neto masa	48 kg
Delovna širina s stranskim omelom	700 mm
Vrsta izdelka	Naprava za čiščenjem tal