

**DC.T 070202, Zvrst: PR1725**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260381 PR1725
GTIN	4960664923410
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Rezalni material	HM
Radij rezila	0,2 mm
Dodatna uporaba	P
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070202
Prevleka	prevlečeni
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Toleranca	G
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	50 - 150 m/min
Lomilec odrezkov	MFP-SKS

Zvrst	PR1725
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,03 - 0,2 mm/v
Glavna uporaba	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje