

**CC.T 09T304, Zvrst: CA025P**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260097 CA025P
GTIN	4960664878208
Razred artikla	25E

Opis

CC.T 09T304 CA025P Zvrst: CA025P

Lomilec odrezkov: HQ

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mmPodajanje f : 0,05 - 0,25 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 330 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Rezalni material	HM
Toleranca	M
Prevleka	prevlečeni
Zvrst	CA025P
Lomilec odrezkov	HQ

ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T304
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Radij rezila	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 330 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje