

KÄRCHER**Čistilni stroj za tla, Tip: BR4010CADV****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078001 BR4010CADV
GTIN	4039784541498
Razred artikla	07C

Opis**Izvedba:**

BR 40/10 C – najbolj ekonomičen stroj v svojem razredu. Kompakten in zmogljiv stroj ima delovno širino 400 mm in prostornino rezervoarja 10 l. Različica Advance je opremljena z dodatnimi transportnimi kolesi in nastavljanjem pritiska ščetke.

Ročno voden stroj za čiščenje tal za številne načine uporabe in različne velikosti površin. Na izbiro kot izvedba z omrežnim ali baterijskim napajanjem. Visoka produktivnost in varčnost pri porabi.

Delovna širina ščetk: 400 mm

Delovna širina sesanja: 400 mm

Dolžina: 520 mm

Širina: 470 mm

Višina: 1150 mm

Maks. površinska zmogljivost: 400 m²/h

Tehnični opis

Delovna širina ščetk	400 mm
Masa vključno s priborom	30 kg
Širina	470 mm

Prostornina rezervoarja za umazano vodo	10 l
Poraba moči	2300 W
Delovna širina sesanja	400 mm
Dolžina	520 mm
Višina	1150 mm
Prostornina rezervoarja za svežo vodo	10 l
Min. sila pritiskanja ščetk	100 g/cm ³
Maks. površinska zmogljivost	400 m ² /h
Število vrtljajev ščetk	1100 min ⁻¹
Omrežna frekvenca	50 Hz
Omrežna napetost	220 - 240 V
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Naprava za čiščenjem tal