

**DC.T 070202, Zvrst: CA025P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260381 CA025P
GTIN	4960664878659
Razred artikla	25E

Opis

DC.T 070202 CA025P Zvrst: CA025P

Lomilec odrezkov: HQ

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,5 - 1,5 mmPodajanje f : 0,05 - 0,25 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 330 m/min**Tehnični opis**

Toleranca	M
Prevleka	prevlečeni
Glavna uporaba	P
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070204
Rezalni material	HM
Globina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Lomilec odrezkov	HQ
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 330 m/min
Zvrst	CA025P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje