

**DC.T 070204, Zvrst: CA025P****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 260382 CA025P |
| GTIN | 4960664878666 |
| Razred artikla | 25E |

Opis

DC.T 070204 CA025P Zvrst: CA025P

Lomilec odrezkov: HQ

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,5 - 1,5 mmPodajanje f : 0,05 - 0,25 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 330 m/min**Tehnični opis**

| | |
|------------------|------------------|
| Zvrst | CA025P |
| Podajanje f | 0,05 - 0,25 mm/v |
| Lomilec odrezkov | HQ |
| Rezalni material | HM |
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen |
| Radij rezila | 0,4 mm |
| Glavna uporaba | P |

| | |
|---|---|
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 80 - 330 m/min |
| Prevleka | prevlečeni |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | DCMT 070204 |
| Toleranca | M |
| Globina reza a_p | 0,5 - 1,5 mm |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |