

Garant**Stabilizator nožev za notranje struženje 7×D midi, Velikost držala: 16R****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319468 16R
GTIN	4062406642440
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

Osnovno telo iz kakovostnega orodnega jekla, površina in funkcijske površine kaljene.

Prednosti:

Zmanjšanje tresljajev in vibracij pri uporabi z vsemi tipi nožev za notranje struženje.

Primerno za:

Vsi običajni noži za notranje struženje.

Napotek:

Za določitev pravilne različice stabilizatorja nožev za notranje struženje obvezno izvedite preverjanje trka s pomočjo podatkov orodja Hoffmann e-Tool iz spletne trgovine eShop ali prek storitve ToolScout! Priporočljiva maksimalna previsna dolžina uporabljenih tipov nožev za notranje struženje je 3×D.

Maksimalni previs stabilizatorja vklj. z nožem za notranje struženje 10×D.

Tehnični opis

Dolžina držala L_s	53 mm
Celotna dolžina L_2	171 mm
Radij R	1,2 mm
Prevesna dolžina L_1	112 mm
Ø držala D_2	32 mm
Vpenjalni Ø D_1	16 mm
Smer rezanja	desno

Osni zamik Z	16 mm
C	1,5 mm
Ø D ₃	40 mm
Globina notranjega struženja do	7×D
Nihanje	z dušenjem
Vrsta izdelka	Stabilizator nožev za notranje struženje