

**DCMX 11T304 Wiper, Zvrst: CA025P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260388 CA025P
GTIN	4960664878482
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 330 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	CA025P
Prevleka	prevlečeni
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Globina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Toleranca	M
Rezalni material	HM
Lomilec odrezkov	WP
Radij rezila	0,4 mm

Glavna uporaba	P
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070204
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje