

**DC.T 11T304, Zvrst: CA025P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260386 CA025P
GTIN	4960664878697
Razred artikla	25E

**Opis**

DC.T 11T304 CA025P Zvrst: CA025P

Lomilec odrezkov: HQ

Toleranca: M

Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mmPodajanje  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 80 - 330 m/min**Tehnični opis**

Glavna uporaba	P
Toleranca	M
Radij rezila	0,4 mm
Prevleka	prevlečeni
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070204
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 330 m/min
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Lomilec odrezkov	HQ
Zvrst	CA025P
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Globina reza $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje