

Garant**Stabilizator nožev za notranje struženje 7×D maxi, Velikost držala: 16R****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319469 16R
GTIN	4062406642501
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

Osnovno telo iz kakovostnega orodnega jekla, površina in funkcijske površine kaljene.

Prednosti:

Zmanjšanje tresljajev in vibracij pri uporabi z vsemi tipi nožev za notranje struženje.

Primerno za:

Vsi običajni noži za notranje struženje.

Napotek:

Za določitev pravilne različice stabilizatorja nožev za notranje struženje obvezno izvedite preverjanje trka s pomočjo podatkov orodja Hoffmann e-Tool iz spletne trgovine eShop ali prek storitve ToolScout! Priporočljiva maksimalna previsna dolžina uporabljenih tipov nožev za notranje struženje je 3×D.

Maksimalni previs stabilizatorja vklj. z nožem za notranje struženje 10×D.

Tehnični opis

Vpenjalni $\varnothing D_1$	16 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Dolžina držala L_5	53 mm
Prevesna dolžina L_1	112 mm
Celotna dolžina L_2	171 mm
\varnothing držala D_2	32 mm
Radij R	1,2 mm

Osni zamik Z	20 mm
Smer rezanja	desno
C	1,5 mm
Globina notranjega struženja do	7×D
Nihanje	z dušenjem
Vrsta izdelka	Stabilizator nožev za notranje struženje