

**DCMT 070204, Zvrst: CA025P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260483 CA025P
GTIN	4960664878604
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Radij rezila	0,4 mm
Lomilec odrezkov	GK
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Globina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT070204
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 330 m/min
Toleranca	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Zvrst	CA025P

Rezalni material	HM
Prevleka	prevlečeni
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje