

**DCMT 070208, Zvrst: CA025P**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 260486 CA025P |
| GTIN | 4960664878611 |
| Razred artikla | 25E |

Tehnični opis

| | |
|---|-----------------|
| Globina reza a_p | 0,5 - 3 mm |
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen |
| Toleranca | M |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 80 - 330 m/min |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | DCMT070208 |
| Zvrst | CA025P |
| Radij rezila | 0,8 mm |
| Lomilec odrezkov | GK |
| Prevleka | prevlečeni |
| Podajanje f | 0,1 - 0,3 mm/v |
| Rezalni material | Karbidna trdina |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 |
| Glavna uporaba | P |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |