

**DCMT 11T302, Zvrst: CA025P**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260488 CA025P
GTIN	4960664878628
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Prevleka	prevlečeni
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Zvrst	CA025P
Lomilec odrezkov	GK
Rezalni material	Karbidna trdina
Glavna uporaba	P
ISO-oznaka obračalne ploščice	Obračalna ploščica DCMT11T302
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Toleranca	M

Radij rezila	0,2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 330 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje