


**CC.T 09T304, Zvrst: PDL010****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260097 PDL010
GTIN	4960664882472
Razred artikla	25E

Opis

CC.T 09T304 PDL010 Zvrst: PDL010
Lomilec odrezkov: AP
Toleranca: G
Globina reza a_p : 0,1 - 1 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 400 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T304
Lomilec odrezkov	AP
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Toleranca	G
Prevleka	prevlečeni

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	0,1 - 1 mm
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 400 m/min
Glavna uporaba	N
Zvrst	PDL010
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje