

**Garant****GARANT Softcut® HSI, ozka delitev, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 40/5mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	214908 40/5
GTIN	4045197674654
Razred artikla	210

## Opis

### Izvedba:

Proti obrabi odporno jeklo, ki ohranja toploto, prevlečeno s prevleko proti koroziji. Precizno ležišče obračalne ploščice zaradi prilagojenega zateznega momenta. Široka in ozka delitev zob za individualne strategije rezkanja.

### Uporaba:

Zlasti za stroje s šibkim pogonom in za obdelavo v velikih globinah pri manjših premerih za uvajanje orodja.

### Napotek:

Da je mogoče uporabiti **vsa 4 rezila**, je treba obračalno ploščico **vedno obrniti v označeni smeri (v nasprotni smeri vrtenja urinih kazalcev)**.

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

**Za natančne 90° kote izberite  $a_p = 6$  mm.**

## Tehnični opis

maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	6 mm
Ø rezila $D_c$	40 mm
Ø vpenjalne izvrtine	16 mm

Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SO.. 0836..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Število rezil Z	5
Serija	Softcut®
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot $\kappa$	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219863
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2