

KERN**Precizna tehtnica, tip 572, maksimalno območje tehtanja: 420g**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	479521 420
GTIN	4045761356849
Razred artikla	47D

Opis

Izvedba:

- Robustno kovinsko ohišje.
- Preprosto, samoumevno upravljanje.
- Preklop med omrežnim in akumulatorskim napajanjem.
- Enote za tehtanje (npr. masa vijaka) so prosto programirljive.
- Program za nastavev CAL:: za nastavljanje točnosti (zunanja utež, ki je potrebna za nastavev, po ponudbi).
- Štetje kosov: izbirno referenčno štetje 1, 5, 10, 20 kosov. Preklop prikaza s kosa na maso.
- Recept: ločen pomnilnik za maso posode in za sestavine recepta (skupaj neto).
- KERN Universal Port (KUP): omogoča povezavo zunanjih adapterjev za vmesnike KUP, na primer RS-232 ali USB za izmenjavo podatkov in krmilnih ukazov, brez napora pri vgradnji.

Obseg dobave:

Vklj. z omrežnim adapterjem 230 V/50 Hz, delovnim zaščitnim pokrovom.

Dodatni pribor:

Zunanja akumulatorska baterija, podatkovni kabel, tiskalnik, adapter za vmesnike, kot je RS-232, USB na zahtevo.

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	572
Odčitavanje	0,001 g
maksimalno območje tehtanja	0 - 420 g
Minimalna kosovna masa	0,01 g
Linearnost	±0,005 g
Dimenzije tehtalne plošče	Ø 106 mm
Širina	180 mm
Neto masa	2,3 kg
Globina	310 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Napajanje	Omrežno napajanje
Čas iznihanja	3 s
Višina	85 mm
Sposobnost reproduciranja	0,002 g
Kalibriranje	Cena po ponudbi
Vrsta izdelka	Precizne tehtnice