

REGO-FIX▲**Sistem za dovajanje hladilne tekočine reCool®, Za ER-vpenjalno stročnico: ER32****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319704 ER32
GTIN	4067263211662
Razred artikla	33B

Opis**Izvedba:**

- Preprosta predelava gnanih orodij z zunanjim hlajenjem na notranje hlajenje.
- Natančno hlajenje na rezilu in izboljšano odvajanje odrezkov.
- Posebej primerno za globoke žepe in votline.
- Odlična kakovost površine.

Prednosti:

- Stroškovno učinkovita predelava obstoječih gnanih sistemov orodij na notranje hlajenje.
- Primerno za uporabo z emulzijo in oljem.
- Tlak hladilne tekočine do 100 barov (150 barov z visokotlačno cevjo, na voljo na zahtevo).
- Ležaji z malo vzdrževanja.
- Za notranje hlajenje (s tesnilnimi podložkami št. 309630 in 309635).

Število vrtljajev do 40.000 vrt/min.

Uporaba:

Primerno za gnana orodja z navojem ER in G1/8-colskim priključkom za hladilno tekočino ter za vpenjalne stročnice ER v skladu z DIN 6499/ISO 15488.

Obseg dobave:

1 × ReCool® vpenjalna matica, 1 × spiralna vzmet in cev premera 6 mm, 400 mm dolga, 2 × G1/8 colski BSP ravni, 2 × G1/8 colski BSP pod kotom 90°.

Napotek:

Pri uporabi sistema za dovod hladilne tekočine z notranjim hlajenjem je treba namestiti ustrezno tesnilno podložko št. 309630 in 309635! Plošče za izpiranje hladilne tekočine za periferno hlajenje so na voljo na zahtevo.

Pri gnanih orodjih z izvrtino v vretenu do gonila (npr. vijak za nastavitev dolžine) mora biti izvrtina obvezno zatesnjena!

Tehnični opis

Širina B	29,5 mm
Ø D	62,5 mm
Vrsta izdelka	Šoba za hladilno sredstvo