

**HOLEX****List krožne žage fina, neprevlečeni, Ø × debelina: 225X2mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	177055 225X2
GTIN	4067263046530
Razred artikla	12T

## Opis

### Izvedba:

Precizna izdelava in dobra kakovost za ugodno ceno. **Vaporizirana površina** ščiti pred zavaritvijo materiala.

### Uporaba:

Pri počasi delujočih strojih (pribl. 50 vrt/min).

**Delitev zob t:** (oblika zoba).

- **4 mm (BW)** – za profile in cevi z debelino stene 1,0–1,5 mm.
- **5/6 mm (HZ)** – za srednje profile, cevi in trdne materiale z debelino stene 1,5–20 mm ali prerezom.
- **7/8 mm (HZ)** – za debele profile in trdne materiale do približno 50 mm debeline stene ali prereza.
- **10–16 mm (HZ)** – za zelo debele prereze in trdne materiale nad 50 mm.

### Napotek:

Naslednik za art. 177050.

- Za nerjavna jekla (npr V2A) sta pravilna rezalna hitrost in mazanje ključnega pomena (glejte priročnik za odrezovanje, št. 110020).
- Po DIN 1840 dopustne tolerance krožnega teka in opleta so krepko izboljšane, deloma tudi do 50 %.

## Tehnični opis

za žage blagovne znamke	Eisele
Število zob Z	180
Debelina	2 mm
Izvertina za sojemalni element, delilni krog	55; 64 mm
Ø izvertine za sojemalni element	8; 12 mm
Delitev t	4 mm
Ø izvertine	40 mm
Ø	225 mm
Število izvrtin za sojemalni element	2; 4
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	List krožne žage

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	800 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	600 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	37 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	22 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	20 m/min	P
GG(G)	primerno	27 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	400 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	pogojno primerno		

