

**Garant**
**GARANT Softcut® HSI, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 20/2mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	214902 20/2
GTIN	4045197674197
Razred artikla	210

**Opis**
**Izvedba:**

Proti obrabi odporno jeklo, ki ohranja toploto, prevlečeno s prevleko proti koroziji. Precizno ležišče obračalne ploščice zaradi prilagojenega zateznega momenta. Široka in ozka delitev zob za individualne strategije rezkanja.

**Uporaba:**

Zlasti za stroje s šibkim pogonom in za obdelavo v velikih globinah pri manjših premerih za uvajanje orodja.

**Napotek:**

**Za natančne 90° kote izberite  $a_p = 6$  mm.**

Da je mogoče uporabiti **vsa 4 rezila**, je treba obračalno ploščico **vedno obrniti v označeni smeri (v nasprotni smeri vrtenja urinih kazalcev)**.

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

**Tehnični opis**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Prevesna dolžina $L_1$	35 mm
Ø držala $D_s$ h6	20 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	85 mm
Ø rezila $D_c$	20 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SO.. 0836..
maksimalna globina rezanja $a_{p\ maks}$	6 mm

Število rezil Z	2
Serija	Softcut®
Izvedba držala	Držalo Weldon
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil z notranjim hlajenjem	neenakomerna da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219863