

**Garant**
**GARANT Softcut® HSI, široka delitev, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 100/8mm**

**Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 214855 100/8  |
| GTIN                  | 4045197550194 |
| Razred artikla        | 210           |

**Opis**
**Izvedba:**

Zelo miren tek zaradi individualne geometrije orodja. Izredno čvrsta izvedba obračalne ploščice za optimalno podajanje. Fiksiranje obračalne ploščice s pomočjo specialnega vijaka, ki je neobčutljiv na strižne obremenitve.

**Uporaba:**

Za odlične kakovosti površin. Rezkanje brez grebenov.

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

**Za natančne 90° kote izberite  $a_p = 8$  mm.**

Da je mogoče uporabiti **vsa 4 rezila**, je treba obračalno ploščico **vedno obrniti v označeni smeri (v nasprotni smeri vrtenja urinih kazalcev)**.

**Tehnični opis**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219833 (15IP; 3,0 Nm) |
| Ø vpenjalne izvrtine                    | 32 mm                 |
| Ø rezila $D_c$                          | 100 mm                |

|  |                |
|--|----------------|
| maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$ | 10 mm          |
| Celotna dolžina $L_{celotna}$          | 50 mm          |
| primerna obračalna rezalna ploščica    | SO.. 1205..    |
| Število rezil Z                        | 8              |
| Serija                                 | Softcut®       |
| Izvedba držala                         | z izvrtino     |
| Nastavni kot $\kappa$                  | 90 stopinj     |
| Uporaba za rezkanje                    | Kotno rezkanje |
| Delitev rezil                          | neenakomerna   |
| z notranjim hlajenjem                  | da             |
| Zamenjava orodja                       | PowerCard      |
| Vrsta izdelka                          | Kotni rezkar   |

## Pribor

|   |            |
|---|------------|
| PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 5IP      | 674252 5IP |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne                      | 219833     |
| Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,0 Nm | 211750 3,0 |