

Garant
Groborezni rezkar HSS-PM, TiAlN, Ø DC: 32mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	192645 32
GTIN	4045197107435
Razred artikla	11W

Opis
Izvedba:
Z rebrastim profilom in brušenimi prostimi ploskvami.

Do vel. 20 geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.

Osnovo širokih zob je možno večkrat nabrusiti, ne da bi se spremenil profil.

HSS-PM – za največje zahteve glede zmogljivosti odrezovanja.

Vel. 6M do 25M – **MID-rezkar**: mere po **tovarniškem standardu**, ki so **med** DIN 844 **kratki** in DIN 844 **dolgi**.

z notranjim hlajenjem: ne

Toleranca nazivnega Ø: js12

Število zob Z: 6

Kot spirale: 30 stopinj

Smer pristavljanja: vodoravno in poševno

Držalo: DIN 1835 B s h6

Število zob Z: 6

Dolžina rezil L_c : 53 mm

Celotna dolžina L: 133 mm

Ø držala D_s : 32 mm

Širina posnetja vogala pri 45°: 0,7 mm

Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm²: 0,08 mm

Tehnični opis

Širina posnetja vogala pri 45°	0,7 mm
Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm ²	0,08 mm
Ø rezila D_c	32 mm

Število zob Z	6
Ø držala D _s	32 mm
Celotna dolžina L	133 mm
Dolžina rezil L _c	53 mm
Smer pristavljanja	vodoravno in poševno
Držalo	DIN 1835 B s h6
Toleranca nazivnega Ø	js12
Kot spirale	30 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	HSS PM
Standard	DIN 844 B
Profil rezkanja	NR
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	138 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	83 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	64 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	64 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	37 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	23 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	18 m/min	M
GG(G)	pogojno primerno	55 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	110 m/min	N

Uni	primerno
mokro maks.	primerno
suho	primerno