

Garant
GARANT Softcut® HSI, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 25/3mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	214902 25/3
GTIN	4045197674401
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Proti obrabi odporno jeklo, ki ohranja toploto, prevlečeno s prevleko proti koroziji. Precizno ležišče obračalne ploščice zaradi prilagojenega zateznega momenta. Široka in ozka delitev zob za individualne strategije rezkanja.

Uporaba:

Zlasti za stroje s šibkim pogonom in za obdelavo v velikih globinah pri manjših premerih za uvajanje orodja.

Napotek:

Za natančne 90° kote izberite $a_p = 6$ mm.

Da je mogoče uporabiti **vsa 4 rezila**, je treba obračalno ploščico **vedno obrniti v označeni smeri (v nasprotni smeri vrtenja urinih kazalcev)**.

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

Tehnični opis

Ø rezila D_c	25 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{ maks}}$	6 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SO.. 0836..
Prevesna dolžina L_1	39 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Ø držala D_s h6	25 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	95 mm

Število rezil Z	3
Serija	Softcut®
Izvedba držala	Držalo Weldon
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil z notranjim hlajenjem	neenakomerna da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219863