

## Navoj Mejni kontrolni trn jedrne izvrtine 6H, Navoj: M4



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	486055 M4
GTIN	2050002073678
Razred artikla	48B

### Opis

#### Izvedba:

Prvi ovoj navoja je pobrušen in odstrani grobo umazanijo v merjenem navoju v obdelovancu ter preprečuje prezgodnji lom prvega koraka navoja. Izvedba v skladu z DIN 2279 – 2299.

Zasnova po DIN 2245.

#### Uporaba:

Za metrični ISO navoj, desni DIN 13.

#### Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Napotek:

Kontrolni navojni trni za fini navoj z drugačnim korakom, za cevni, trapezni, zaobljen, UNC, UNF in NPT navoj ter za levi navoj po ponudbi.

### Tehnični opis

Standard	DIN 13
Kakovost	6
Vrsta šablone	Kontrolna šablona
Tolerančno polje	H
Navoj	M4
Kakovost	6H
Korak navoja	0,7 mm
Vrsta navoja	M
Kalibriranje	L6

Vrsta izdelka

Kontrolni navojni trni, izmet

**Storitve**KalibriranjeMejnega kontrolnega trna maksimalni  $\varnothing$  20 mm

028300 20

DAkkS-kalibriranjeMejni kontrolni trn maksimalni  $\varnothing$  60 mm

028340 60