

Garant**Ročni primeži za vrtalne stroje, Širina čeljusti A: 80mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	365035 80
GTIN	4067263515630
Razred artikla	31S

Opis**Izvedba:**

- Čvrsta izvedba z močnim vretenom.
- Čeljusti so kaljene in brušene.
- Precizno vpenjanje zaradi ploščatega vodila.
- Ena čeljust ima vodoravno in navpično prizmo za vpenjanje okroglega materiala, ena čeljust je gladka.
- Za vpenjanje ploščatih delov sta obe čeljusti posneti.
- Patentirano integrirano ekscentrično hitro vpenjanje za varno držanje vrtalne mize.
- Hitro vpenjanje v območju utorov omogoča fleksibilno in učinkovito obdelavo vpetega obdelovanca v poljubnem položaju na celotni vrtalni mizi, ne da bi ga morali ponovno vpenjati.

Uporaba:

Za vpenjanje obdelovancev na vrtalnih strojih.

Material:

Telo in premična čeljust sta iz posebne litine.

Točnost:

Znotraj **0,10 mm**.

Tehnični opis

Celotna višina c	65 mm
Širina vpenjalnih utorov	13 mm

maksimalna celotna dolžina L ₄	280 mm
Širina osnovnega telesa B	140 mm
Višina čeljusti C	28 mm
Masa	5,7 kg
Razmak vpenjalnih utorov	110 mm
Dolžina osnovnega telesa a	238 mm
Vpenjalno območje b	120 mm
Širina čeljusti A	80 mm
Barvna koda za primerni pribor	BM-primež, moder
Vrsta izdelka	Primež za vrtni stroj

Pribor

Nadomestno vreteno za primež za vrtni stroj za tip 60	365037 60
Omejevalni nastavek Tip 1	365028 1
Vodilna tirnica za art. 365023	365025
Nadomestna čeljust, par, za hitrovpenjalni primež oz. primež za vrtni stroj za tip 60	365036 60