



Svedri za beton iz karbidne trdine, Ø svedra: 20mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	786001 20
GTIN	4058546404413
Razred artikla	76G

Opis

Izvedba:

Sveder je opremljen z zelo trdimi ploščicami, ki so prilotane pri visoki temperaturi. Asimetrična oblika utora za dobro odvajanje izvrtanega materiala.

Udarni in vrtni sveder z močno rezalno ploščico iz karbidne kovine. Z zamaknjenim 3-ploskovnim držalom.

Uporaba:

Predvsem za **vrtnje lukenj za zidne vložke z udarnimi vrtnimi stroji** v beton, opeko, naravni in umetni kamen.

Tudi za vrtnje v trdi in mehki les, umetne mase, akril in keramiko.

S korekcijo rezil tudi za vrtnje kaljenega jekla.

Tehnični opis

celotna dolžina	160 mm
Dolžina spirale	95 mm
Ø svedra	20 mm
Ø držala	12,75 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Standard	DIN 8039
Standard	ISO 5468
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja	udarno vrtanje
Držalo	Cilindrično držalo
Vrsta izdelka	Sveder za kamen

