

Garant**RDMW 12T3 MOT, HB7605, Tip: HART****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212277 HART
GTIN	4067263499558
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Vse rezalne obračalne ploščice so primerne za uporabo tako z negativnimi 0° kot tudi s pozitivnimi 7° nosilci.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D/a_{pmax} = 2,5$ mm.

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	RDMW 12T3 MOT
Rezalni material	Karbidna trdina
Tip	HART
Zvrst	HB7605
Podajanje f_z na zob	0,16 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Prevleka	prevlečeni

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	primerno	170 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	160 m/min	H
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno	130 m/min	H
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		