

**KÄRCHER****Industrijski sesalnik, Oznaka proizvajalca: IVR-L65/20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078522 IVR-L65/20
GTIN	4054278695129
Razred artikla	07D

**Opis****Izvedba:**

Industrijski sesalnik, primeren za sesanje in ločevanje **hladilnih sredstev, mazalnih emulzij, vode ali olja s trdnimi delci (npr. kovinski odrezki)**.

- **Kompaktna izvedba in robusten material za najboljšo prenosno uporabo.**
- **Proti olju odporen omrežni kabel omogoča maksimalno prilagodljivost uporabe in dolgo življenjsko dobo.**
- **Sesalna cev je priključena na sesalno glavo prek 360° vrtljivega sesalnega priključka.**

Industrijski sesalnik z dvema motorjema 2,4 kW **sprekucnim ogrođjem** in **65-litrskim zabojem**.

**Obseg dobave:**

S prekucnim ogrođjem in odvodno cevjo s prikazom nivoja napolnjenosti. **Brez pribora.**

**Primeren pribor najdete pod art. 078524, 078529 in 078533.**

**Napotek:**

Različico s 100-litrsko posodo iz nerjavečega jekla najdete pod št. 078522 vel. IVR-L100DP v naši spletni trgovini.

**Tehnični opis**

Stikalo za vklop-izklop	da
-------------------------	----

Vakuum	220 mbar
Delovni hrup	70 dB(A)
Širina	570 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Razred sesanja prahu	L
Višina	1330 mm
Prostornina zbiralnika	65 l
Dolžina	730 mm
Velikost priključka	DN50 mm
Število turbin	2
Masa	43 kg
Poraba moči	2000 W
Pretok zraka	100 l/s
Dolžina kabla	6 m
Vrsta izdelka	Sesalnik za mokro in suho sesanje