

mimatic
Tool Systems**Žagin list PolySAW-G Širina ap = 1 mm, TiAlN, Ø D: 50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218222 50
GTIN	2050001736970
Razred artikla	29C

Opis**Izvedba:**

Za odrezovanje, žaganje in zarezovanje.
PolySAW-G omogoča obdelavo do dna.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za a_e maks.

Tehnični opis

Ø D	50 mm
Tip osnovnega držala	13/21
Širina ploščice E	6 mm
Delovna globina $a_{e \text{ maks}}$ na rez	14,2 mm
Število rezil Z	20
Držalo	z izvrtino
Prevleka	TiAlN

Podajanje f_z	0,02 mm
Material	VHM
Vrsta izdelka	Rezalni vložki za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	600 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	500 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	400 m/min	N
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		

Pribor

Osnovno držaloDržalo Weldon Tip 13/21	218205 13/21
---------------------------------------	--------------