

Zarisovanje, vrtanje, posnemanje zarobka, Število orodij: 4**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	954857 4
GTIN	2050002075450
Razred artikla	91A

Opis**Izvedba:**

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954857: 1 St.

Garnitura spiralnih svedrov HSS GARANT art. 115120 vel. 1–13 KB: 1 St.

Ročno grezilo 90° GARANT art. 150400, vel. 16,5: 1 St.

Zarisovalna igla HM HOLEX art. 458800, vel. HM: 1 St.

Točkalo posebne kakovosti art. 748900, vel. 120/10: 1 St.

Tehnični opis

Širina	200 mm
Globina v G	10
Širina v G	8
Globina	250 mm
Število orodij	4

Izvedba	Z garnituro orodja
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	8×10
Najmanjša ustrezna sprednja višina predala	100 mm
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

Pribor

Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 954857	952001 954857
Garnitura spiralnih svedrov HSS art. 114150 v kaseti Tip 1-13KB	115120 1-13KB
Ročno grezilo 90° Zunanji Ø 16,5 mm	150400 16,5
Ravna zarisovalna igla s konico iz karbidne trdine Tip HM	458800 HM
Točkalo, posebna kakovost, kromirano Celotna dolžina 120/10 mm	748900 120/10