


**HOLEX****Krožna ščetka z držalom mikroabrazivna, SiC, zrnatost 320, Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1: 70X10mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 574455 70X10  |
| GTIN                  | 4067263934882 |
| Razred artikla        | 57H           |

**Opis****Izvedba:**

Brusne najlonske ščetine s silicijevim karbidom, vtisnjene v jekleno tulko; **držalo Ø 6 mm.**

**Uporaba:**

Na ročnih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo ali vrtalnih strojih za obdelavo površine. Z večanjem števila vrtljajev se poveča tudi učinkovitost ščetke.

Za suho in mokro ščetkanje Al, jekla, INOX in umetnih mas. Maksimalna temperatura uporabe 80°C.

**Tehnični opis**

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Zrnatost                      | 320                     |
| Ø ščetke D <sub>1</sub>       | 70 mm                   |
| Maksimalno število vrtljajev  | 15000 min <sup>-1</sup> |
| Ø držala D <sub>s</sub>       | 6 mm                    |
| Dolžina ščetin H <sub>1</sub> | 20 mm                   |

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Priporočeno število vrtljajev | 4000 min <sup>-1</sup> |
| Kratica za brusno sredstvo    | SiC                    |
| Vrsta izdelka                 | Okrogla ščetka         |