

Garant**Rezkalna glava za kotno rezkanje, 45° rob, HB730, Ø D h10: 16mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 210200 16 |
| GTIN | 4045197523037 |
| Razred artikla | 21M |

Opis**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za $a_{p, maks} \leq 0,5 \times D$.

Tehnični opis

| | |
|---|---------------------|
| Dolžina rezil L_2 | 12 mm |
| Ø rezila D | 16 mm |
| Dolžina glave l | 20 mm |
| Širina posnetja vogala pri 45° | 0,32 mm |
| Podajanje f_z za robljenje v jeklo $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,07 mm |
| Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,05 mm |
| Velikost vpenjalnega trna | 16 mm |
| Kot posnetja roba | 45 stopinj |
| Število rezil Z | 4 |
| Serijska | TopCut |
| Zvrst | HB730 |
| Rezalni material | VHM |
| Standard | Tovarniški standard |

| | |
|--|---|
| Tip | N |
| Kot spirale | 40 stopinj |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično |
| Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D mm |
| Delovna širina ae pri rezkanju z notranjim hlajenjem | 0,3 × D pri robljenju mm |
| primerni vpenjalni trn | ne |
| Vrsta izdelka | GARANT TopCut Rezalni vložki za rezkanje |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------------|----------------|------------|
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 210 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 170 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 150 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno | 130 m/min | P |
| Jeklo < 1400 N/mm | pogojno primerno | 110 m/min | P |
| Jeklo < 55 HRC | pogojno primerno | 50 m/min | H |
| Jeklo < 60 HRC | pogojno primerno | 40 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | primerno | 80 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | pogojno primerno | 50 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | pogojno primerno | 80 m/min | S |
| GG(G) | primerno | 160 m/min | K |
| Olje | pogojno primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |
| mokro min. | pogojno primerno | | |
| suho | pogojno primerno | | |
| Zrak | primerno | | |

Pribor

Adapter za momentni ključ Tip 13X4

219986 13X4

Montažni ključ Tip 13X4

219987 13X4