

mimatic
Tool Systems**Žagin list PolySAW-G Širina ap = 1,5 mm, TiAlN, Ø D: 32mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218224 32
GTIN	2050001737007
Razred artikla	29C

Opis**Izvedba:**

Za odrezovanje, žaganje in zarezovanje.
PolySAW-G omogoča obdelavo do dna.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za a_e maks.

Tehnični opis

Delovna globina $a_{e \text{ maks}}$ na rez	7,6 mm
Tip osnovnega držala	09/16
Ø D	32 mm
Širina ploščice E	6 mm
Število rezil Z	18
Držalo	z izvrtino
Prevleka	TiAlN
Podajanje f_z	0,02 mm

Material	VHM
Vrsta izdelka	Rezalni vložki za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	300 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	200 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	150 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	80 m/min	M
GG(G)	primerno	120 m/min	K
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		

Pribor

Osnovno držaloDržalo Weldon Tip 09/16	218205 09/16
---------------------------------------	--------------