

Garant**Rezkalna glava za kotno rezkanje, radij = 1,0 mm, HB730, Ø D h10: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	210230 20
GTIN	4045197522993
Razred artikla	21M

Opis**Napotek:**Orientacijske vrednosti za $a_{p,max} \leq 0,5 \times D$.**Tehnični opis**

Dolžina rezil L_2	15 mm
Dolžina glave l	25 mm
Ø rezila D	20 mm
Podajanje f_z za robljenje v jeklo $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm
Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Velikost vpenjalnega trna	20 mm
Zaokrožitev kota r_v	1
Število rezil Z	4
Serija	TopCut
Zvrst	HB730
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N

Kot spirale	40 stopinj
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju	0,3 × D pri robljenju mm
Delovna širina ae pri rezkanju z notranjim hlajenjem	Rezkanje utorov v polno, globina 1×D mm
primerni vpenjalni trn	ne
Vrsta izdelka	GARANT TopCut Rezalni vložki za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	210 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	130 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	110 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno	50 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	primerno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	80 m/min	S
GG(G)	primerno	160 m/min	K
Olje	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	primerno		

Pribor

Montažni ključ Tip 16X5	219987 16X5
Adapter za momentni ključ Tip 16X5	219986 16X5