

mimatic
Tool Systems**Žagin list PolySAW-G Širina ap = 1 mm, TiAlN, Ø D: 50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218220 50
GTIN	2050001737212
Razred artikla	29C

Opis**Izvedba:**

Za odrezovanje, žaganje in zarezovanje.
PolySAW-G omogoča obdelavo do dna.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za a_e maks.

Tehnični opis

Tip osnovnega držala	13/21
Ø D	50 mm
Širina ploščice E	6 mm
Delovna globina $a_{e \text{ maks}}$ na rez	14,2 mm
Število rezil Z	32
Držalo	z izvrtino
Prevleka	TiAlN
Podajanje f_z	0,015 mm

Material	VHM
Vrsta izdelka	Rezalni vložki za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	300 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	200 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	150 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	80 m/min	M
GG(G)	primerno	120 m/min	K
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		

Pribor

Osnovno držaloDržalo Weldon Tip 13/21	218205 13/21
---------------------------------------	--------------