



Akumulatorska tračna pila, Tip: M12FBFL10



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077717 M12FBFL10
GTIN	4058546412432
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Izjemno lahka akumulatorska tračna pila (samo 1,0 kg oz. 1,1 kg z 2Ah akumulatorjem) za neutrudljivo delo.

- **Dva načina z različnimi hitrostmi + variabilni krmilnik hitrosti.**
- **Vzratni tek – uporabniku omogoča, da izbere smer pomikanja traku za nadzor smeri isker/odpadkov.**
- **360-stopinjska nastavitev glave brez orodja.**
- **Uporaba z eno roko – omogoča delo na tesnih območjih in je idealno za dela nad glavo.**

Obseg dobave:

Brez akumulatorja in brez polnilnika akumulatorjev.

Napotek:

Primerne akumulatorje in polnilnike najdete od art. 073814 naprej.

Tehnični opis

Maksimalne vibracije v skladu z EN	2,16 m/s ²
Število vključenih akumulatorjev	0
Širina brusnega traku	10 mm
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napetost akumulatorja	12 V
Napajanje	Omrežno napajanje

Hitrost brusnega traka	0 - 1110 m/min
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 12 V
Oznaka proizvajalca	M12 FBFL10
Masa	1 kg
Območje števila vrtljajev	0 - 14500 min ⁻¹
Dolžina brusnega traku	330
Vrsta izdelka	Tračna pila