

KÄRCHER**Industrijski sesalnik, Oznaka proizvajalca: IVRL-100DP****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078522 IVRL-100DP
GTIN	4054278695136
Razred artikla	07D

Opis**Izvedba:**

Industrijski sesalnik, primeren za sesanje in ločevanje **hladilnih sredstev, mazalnih emulzij, vode ali olja s trdnimi delci (npr. kovinski odrezki).**

- **Kompaktna izvedba in robusten material za najboljšo prenosno uporabo.**
- **Proti olju odporen omrežni kabel omogoča maksimalno prilagodljivost uporabe in dolgo življenjsko dobo.**
- **Sesalna cev je priključena na sesalno glavo prek 360° vrtljivega sesalnega priključka.**

Industrijski sesalnik z dvema motorjema 2,4 kW s **prekucnim ogrodjem, 100-litrskim zaboj in vgrajeno črpalko za sode** za preprosto in popolno izpraznjenje.

Obseg dobave:

S prekucnim ogrodjem in odvodno cevjo s prikazom nivoja napolnjenosti. **Brez pribora.**

Primeren pribor najdete pod art. 078524, 078529 in 078533.

Napotek:

Različico s 100-litrsko posodo iz nerjavečega jekla najdete pod št. 078522 vel. IVR-L100DP v naši spletni trgovini.

Tehnični opis

Velikost priključka	DN50 mm
---------------------	---------

Višina	1320 mm
Prostornina zbiralnika	100 l
Poraba moči	2400 W
Širina	660 mm
Vakuum	230 mbar
Masa	57 kg
Število turbin	2
Delovni hrup	68 dB(A)
Stikalo za vklop-izklop	da
Napajanje	Omrežno napajanje
Dolžina	840 mm
Razred sesanja prahu	L
Pretok zraka	148 l/s
Dolžina kabla	6 m
Vrsta izdelka	Sesalnik za mokro in suho sesanje