



Akumulatorski odrezovalnik, Tip: M12FNB16-0



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078105 M12FNB16-0
GTIN	4058546374112
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Izjemno lahek akumulatorski odrezovalnik s funkcijo samodejnega upravljanja zagona (rezalna hitrost se po zagonu počasi poveča) za delovno globino do 168 mm.

· **Spreminjanje smeri rezanja v korakih po 90° brez orodja.**

Obseg dobave:

Brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev, v kartonu.

Vključuje 2 držali za matrice v dolgih in kratkih izvedbi.

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073808 – art. 073840.

Tehnični opis

Napetost akumulatorja	12 V
Napajanje	Omrežno napajanje
Maksimalne vibracije v skladu z EN	1,5 m/s ²
Širina reza	5 mm

Masa	1 kg
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Število vključenih akumulatorjev	0
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 12 V
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip HB 12 V
Polmer najmanjše krivulje	40,7 mm
Maksimalna zmogljivost rezanja v jeklo	1,6 mm
Maksimalna zmogljivost rezanja v aluminij	2,1 mm