

Garant

**GARANT Softcut® rezkalna glava za kotno rezkanje 90° MTC, z izvrtino, Ø D/
število rezil Z: 160/10mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215160 160/10
GTIN	4045197349392
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Precizni rezkarji za kotno rezkanje z neenakomerno razdelitvijo za zelo miren tek, najvišjo natančnost in rezalno zmogljivost. Visokozmogljivi rezkarji za kotno rezkanje z obračalnimi ploščicami **s specialno geometrijo za manjšo silo rezanja za MTC-uporabo** pri **nestabilnih razmerah** ali **za vretena z manjšo pogonsko močjo**. Za vpenjala po DIN 2079 s štirimi dodatnimi pritrdilnimi izvrtinami.

Brez notranjega hlajenja.

Uporaba:

Za kotno rezkanje z velikimi globinami, tudi v polno. Univerzalna uporaba za vse vrste jeklenih materialov, tudi nerjavnih.

Specialno za **MTC (Multi Task Cutting)** uporabo na obdelovalnih centrih nove generacije za struženje/rezkanje (MTM).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**. Pri uporabi obračalnih ploščic z radijem več kot 3,1 mm je treba ležišče ploščice prilagoditi.

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Ø vpenjalne izvrtine	40 mm
Ø rezila D_c	160 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 1805..
Celotna dolžina $L_{celotna}$	63 mm
Število rezil Z	10
Kot rampe α_{maks}	0,19 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	0,85 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	151,95 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{min}$	314 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$	318 mm
Serija	Softcut®
Ø D_3	154 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm

211750 3,8

674252 15IP

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus®
15IP

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne

219808