

Garant

GARANT Softcut® rezkalna glava za kotno rezkanje 90° MTC kratki, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 32/3mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215155 32/3
GTIN	4045197349217
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Precizni rezkarji za kotno rezkanje z neenakomerno razdelitvijo za zelo miren tek, najvišjo natančnost in rezalno zmogljivost. Visokozmogljivi rezkarji za kotno rezkanje z obračalnimi ploščicami **s specialno geometrijo za manjšo silo rezanja za MTC-uporabo pri nestabilnih razmerah ali za vretena z manjšo pogonsko močjo.**

Uporaba:

Za kotno rezkanje z velikimi globinami, tudi v polno. Univerzalna uporaba za vse vrste jeklenih materialov, kot tudi nerjavnih.

Specialno za **MTC (Multi Task Cutting)** uporabo na obdelovalnih centrih nove generacije za struženje/rezkanje (MTM).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**. Pri uporabi obračalnih ploščic z radijem več kot 3,1 mm je treba ležišče ploščice prilagoditi.

Tehnični opis

Prevesna dolžina L ₁	50 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 1805..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219824 (15IP; 3,8 Nm)
Ø držala D _s h ₆	32 mm
Ø rezila D _c	32 mm

Celotna dolžina L_{celotna}	110 mm
Število rezil Z	3
Dolžina rampe L za α_{maks}	23,95 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	62 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	58 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1 mm
Kot rampe α_{maks}	1,2 stopinj
Serija	Softcut®
$\varnothing D_3$	26 mm
Izvedba držala	Držalo Weldon
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219824